

Stap 1: Bepaal de vorm van uw toilet

Om zeker te weten welke toiletspot u heeft en de douchewc die u koopt netjes past, hebben wij voor uw gemak de afstanden afgebeeld, zodat u zelf na kunt meten welke spatoilet geschikt is voor uw toiletspot.

Verlengde (elongated) toilet



Ronde (round) toilet



Stap 2: Bepaal de lengte van uw toiletspot met LIJN C

Meet de lengte op van LIJN C. Dit is de afstand van het hart van waar de bouten van de bril bevestigd zijn tot aan de voorkant van de wc pot. Bekijk daarna in welke van de 2 categorieën uw toiletspot valt, de linker ovale categorie, of de rechter ronde.

De afstand van LIJN C is tussen de 43,5cm en 45,5cm

Indien de afstand van LIJN C tussen de 43,5cm en 46,5cm is, dan heeft u een ovale toiletspot.

De afstand van LIJN C is tussen de 40cm en 43cm

Indien de afstand van LIJN C tussen de 40,5cm en 43,5cm is, dan heeft u een ronde toiletspot.

Stap 3: Bepaal de breedte van de bevestiging met LIJN B

Bij de meeste toiletten is de afstand tussen de middelpunten van LIJN B ca.14cm. Alle douchewc's in ons assortiment hebben een maximale breedte van 19cm, dus dit is voor vrijwel alle in Nederland geproduceerde toiletten geen probleem. Mocht dit afwijken, dan kunnen we altijd de plaatsing op maat maken, maar bel even voor de aankoop zodat we dit kunnen bespreken.

Stap 4: Bepaal de plaatsingsruimte met LIJN A

Lijn A is de afstand tot de stortbak of in geval van een hangend toilet, de afstand tot de badkamermuur. De meeste douchewc's hebben minimaal 5cm nodig vanaf de bevestigingsbouten van de bril. Als u een ronde toiletspot heeft, zal in het algemeen de afstand groter of gelijk aan 5cm zijn. Heeft u een verlengde versie, dan zal de afstand zo'n 7,6cm tot 9 cm bedragen. In beide gevallen is het geen probleem de spatoilet in uw badkamer te plaatsen. Voor een perfecte plaatsing dient de oppervlakte van LIJN A vlak en geen grote verhoging te hebben. Indien er een kleine verhoging zit aan het begin van de closet, dan is dat meestal geen probleem.

De meeste toiletspotten zijn gelukkig vlak en de afstand van LIJN A zit meestal tussen de 7,6cm en de 10cm. In alle gevallen passen de douchewc's uit ons assortiment.

Indien de lijnen A en C opgeteld 53,8cm (538mm) zijn

Indien de lijnen A en C opgeteld 53,8cm (538mm) zijn, heeft u een verlengde ovale toilet en is de [Coway BA13 BE](#) douche-wc de beste keuze voor u.

Indien u overweegt een stroomloze douchewc te kopen, dan past de [Maro FB106](#) het beste bij uw toiletspot.


Indien de lijnen A en C opgeteld 49,5cm (495mm) zijn

Indien de lijnen A en C opgeteld 49,5cm (495mm) zijn, heeft u een ronde toilet en is de [Coway BA13 BR](#), de [Coway BAS16](#) of de [Maro DI600](#) de beste keuze voor uw badkamer.

Indien u ook een nieuwe closetpot wilt aanschaffen, dan kunt u ook een Villeroy & Boch [Viclean-L](#) of [Viclean-U](#) kopen.

Indien u een stroomloze douchewc wilt kopen, dan zijn de [Maro FB104](#) en de [Maro FB108](#) geschikt waarbij de FB104 het beste past bij een wandcloset en de FB108 het mooiste aansluit bij een staande toilet.

Voor uw gemak hieronder de verschillende stroomloze douche-wc's.



Let op: sinds kort zijn er van deze mechanische douchewc goedkopere (Chinese) namaakproducten op de markt die lijken op de kwaliteit die Maro biedt, maar van ander materiaal zijn gemaakt. Omdat Maro D'Italia haar producten heeft gedeponeerd, is het makkelijk te zien welke douche-wc echt is en welke bidetbril niet. Maro maakt bij de aansluiting van het water gebruik van een koperen aansluiting terwijl de namaakproducten een plastic aansluiting hebben. Ook hebben deze mechanische bidets een minder kwalitatief binnenwerk. Daarnaast levert Maro D'Italia bij deze douchetoilet een T-connector die niet bij de anderen wordt meegeleverd.